


Garant**Garnitura vpenjalnih blokov, 24-delna trda, 100×68×26 mm, Zrnatost: 150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557470 150
GTIN	4062406155957
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusni blok v trdi izvedbi z večjo trdnostjo robov. **4-stranska obloga** z običajnim korundom (A).
Keramična prevleka za **daljšo življenjsko dobo**.

Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil.

Prednosti:

- **Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.**
- **Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.**
- **Brusna površina se le malo zamaže, pralne.**

Uporaba:

Za posnemanje zarobka in brušenje lesenih, kovinskih in lakiranih površin.

Tehnični opis

Zrnatost	150
Stopnja preciznosti	zelo fina
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A
Širina	68 mm
Višina	26 mm

Dolžina	100 mm
Značilnost blagovnega imena	100×68×26 mm
Število prevlečenih površin	4
Število gobic	24
Vrsta izdelka	Brusna gobica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		