

## Garnitura delavniškega pribora, Število orodij: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954730 4
GTIN	2050002004405
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954730: 1 kos  
LED žepna svetilka GARANT art. 081505, vel. 125: 1 kos  
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. R: 1 kos  
Žepna vodna tehničnica STABILA art. 467482, vel. 70: 1 kos  
Univerzalni nož GARANT art. 845020: 1 kos

### Tehnični opis

Globina	200 mm
Širina v G	6
Število orodij	4
Število orodij	4
Globina v G	8
Širina	150 mm

Izvedba	Z garnituro orodja
Masa	0,357 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	6×8
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Žepna vodna tehnična Pro Magnetic Dolžina 70 mm	467482 70
Pisala za trajno označevanje Barva za pisanje R	085130 R
LED žepna svetilka z baterijami Tip 130 mm	081505 130
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020
Vložek iz trde pene za garnituro orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954730	952001 954730
LED žepna svetilka z baterijami Tip 125 mm	081505 125