



Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 25/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Razred artikla	250

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Število rezil Z	5
Prevesna dolžina L_1	60 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	140 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	43 mm
Kot rampe α_{maks}	1,05 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------