



Rezkar za velika podajanja MFH mini, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 16/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Razred artikla	250

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	79 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	16 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Ø držala $D_s, h6$	16 mm
Število rezil Z	2
Ø D_3	9 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	25 mm
Kot rampe α_{maks}	2,35 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	7,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------