



## Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, Ø D / število rezil Z: 20/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Razred artikla	250

### Tehnični opis

Število rezil Z	4
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	130 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	13 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	33 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,52 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	11,3 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------