



Rezkar za velika podajanja MFH mini, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 25/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Razred artikla	250

Tehnični opis

Ø D ₃	18 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1 mm
Prevesna dolžina L ₁	60 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	117 mm
Ø rezila D _c	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø držala D _s h6	25 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	43 mm
Kot rampe α _{maks}	1,05 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	16,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------