



Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 20/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Razred artikla	250

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Število rezil Z	3
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing držala D_s h6	20 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Celotna dolžina L_{celotna}	130 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	33 mm
Kot rampe α_{maks}	1,52 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	11,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------