


**Garant****VHM-torusni rezkar GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC/ R1: 6/0,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206257 6/0,5
GTIN	4062406156350
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Dolžina rezil po DIN 6527.

Toleranca: Radij rezila  $R_1 = \pm 0,01$  mm.**Uporaba:**Specialno za **visoke hitrosti obdelave** pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje.**Tehnični opis**

Število zob Z	3
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	24 mm
Celotna dolžina L	62 mm
Ø sprostitve $D_1$	5,8 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm
Ø rezila $D_c$	6 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Kot spirale	42 stopinj
Ø držala $D_s$	6 mm
Dolžina rezil $L_c$	13 mm

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Radij rezila R <sub>1</sub>	0,5 mm
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Toleranca nazivnega Ø	e8
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomeren
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,03×D pri kopirnem rezkanju
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	550 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PF 31	primerno	130 m/min	N

PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		
<b>Storitve</b>			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB