


Garant**Garniture klešč za elektronike, Število orodij: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954925 6
GTIN	4062406156121
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954925: 1 kos
Stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT, običajne, art. 726210 vel. 125: 1 kos
Stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT, koničaste, art. 726250 vel. 125: 1 kos
Koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727170 vel. 140: 1 kos
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951211, vel. 3×3/1: 3 kos

Tehnični opis

Globina v G	10
Globina	250 mm
Število orodij	6
Širina	250 mm

Širina v G	10
Izvedba	S kleščami
Masa	0,455 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	10×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava Celotna dolžina 125 mm	726250 125
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727170 140
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954925	952001 954925