



Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 16/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Razred artikla	250

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M8
$\varnothing D_3$	9 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	25 mm
Število rezil Z	2
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
\varnothing rezila D_c	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	7,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	25 mm
Kot rampe α_{maks}	2,35 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------