

**Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev, Število orodij: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954678 10
GTIN	2050002004382
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 10 G oz. 250 × 250 mm) ali 1/2 (10 G × 20 G oz. 250 × 500 mm) uporabne površine predala.

**Primerno za:**

Novi delavniški vozički GARANT GridLine z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 20 G oziroma 500 × 500 mm (Š × G).

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954678: 1 kos

Ploščati sekač art. 740500, vel. 200: 1 kos

Križni sekač art. 740600, vel. 200: 1 kos

Prebijač art. 745500, vel. 3; 4: po 1 kos

Izbijač art. 747000, vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kos

**Tehnični opis**

Širina	250 mm
--------	--------

Globina v G	10
Število orodij	10
Globina	250 mm
Širina v G	10
Izvedba	Z udarnim orodjem
Masa	1,344 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	10×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 2 mm	747000 2
Prebijačtežka izvedba Ø konice 4 mm	745500 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954678	952001 954678
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 5 mm	747000 5
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 4 mm	747000 4
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 6 mm	747000 6
Prebijačtežka izvedba Ø konice 3 mm	745500 3
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 8 mm	747000 8
Ploščati sekač Celotna dolžina 200 mm	740500 200
Križni sekač Celotna dolžina 200 mm	740600 200
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 3 mm	747000 3