


Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, Ø D / število rezil Z: 28/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Razred artikla	250

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø D ₃	21 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D _c	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Vpenjalni navoj M	M12
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α _{maks}	19,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	49 mm
Kot rampe α _{maks}	0,89 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	54 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------