

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 22

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953701 22
GTIN	4062406157074
Razred artikla	91A

Opis
Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953701: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631029, vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 631729, vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 kos

Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 150: 1 kos

Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 kos

T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 kos

Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	22
Masa	0,624 kg
Globina v G	10
Globina	250 mm
Širina v G	8
Širina	200 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631029 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolge 6-kotnik 3 mm	631729 3
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631029 13
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632429 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolge 6-kotnik 5 mm	631729 5
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631029 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953701	952001 953701
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 4 mm	631729 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 6 mm	631729 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631029 4,5
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631029 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 3,5 mm	631029 3,5