

**Garant****Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953821 32
GTIN	4062406157326
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 10 G oz. 250 × 250 mm) ali 1/2 (10 G × 20 G oz. 250 × 500 mm) uporabne površine predala.

**Primerno za:**

Novi delavniški vozički GARANT GridLine z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 20 G oziroma 500 × 500 mm (Š × G).

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953821: 1 kos

Dvostranska raglja GARANT art. 640025, vel. 1/2: 1 kos

Podaljšek GARANT art. 641029, vel. 75; 125; 250: po 1 kos

T-ročaj GARANT art. 641329 vel. 295: 1 kos

Kardanski zglob GARANT art. 641629, vel. 1/2: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

**Tehnični opis**

Masa	4,236 kg
Število orodij	32

Globina v G	20
Širina v G	10
Širina	250 mm
Globina	500 mm
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642229 19
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953821	952001 953821
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642229 12
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642229 22
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642229 15
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642229 34
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642229 30
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642229 27
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642229 14
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295

Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642229 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643229 4
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640025 1/2
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642229 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643229 5
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642229 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642229 21
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642229 13
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642229 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642229 32
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642229 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642229 11
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642229 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643229 7