

Garant**Garnitura klešč, v celoti izolirane, Število orodij: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954515 3
GTIN	4062406157791
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954515: 1 kos
Kombinirane klešče iz vanadija GARANT art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 725310, vel. 160: 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	3
Število orodij	3
Globina	250 mm
Globina v G	10
Širina	200 mm
Širina v G	8

Izvedba	Z VDE-orođjem, v celoti izolirano
Masa	0,884 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725310 160
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954515	952001 954515
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713310 200
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 180 mm	701710 180