

## Garnitura za finomehanike, Število orodij: 14



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954860 14
GTIN	2050002004474
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954860: 1 kos

Urarska lupa art. 490702, vel. 10: 1 kos

Urarski ploščati izvijač HOLEX art. 669005, vel. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 kos

Urarski izvijač za profil Phillips HOLEX art. 669015 vel. 0; 1: po 1 kos

Klešče za finomehanike art. 716100, vel. 125: 1 kos

Stranske ščipalne klešče za finomehanike GARANT art. 725390 vel. 110: 1 kos

Pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. N: 1 kos

Pinceta HOLEX, topa, art. 727550, vel. N: 1 kos

Pinceta HOLEX, zakrivljena, art. 727600, vel. N: 1 kos

### Tehnični opis

Širina v G	8
Globina	250 mm
Število orodij	14

Globina v G	10
Širina	200 mm
Izvedba	Z garnituro orodja
Masa	0,354 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Ploščati urarski izvijač Širina konice b 1,8 mm	669005 1,8
Urarski izvijač za profil Phillips Velikost križne zareze 0	669015 0
Ploščati urarski izvijač Širina konice b 3,0 mm	669005 3,0
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material N	727520 N
Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika Celotna dolžina 110 mm	725390 110
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954860	952001 954860
Ploščati urarski izvijač Širina konice b 3,5 mm	669005 3,5
Urarska lupa Tech-Line Povečava (x-krat) 10	490702 10
Urarski izvijač za profil Phillips Velikost križne zareze 1	669015 1
Pinceta, topa, širina konice 3 mm, 145 mm, oblika 40 Material N	727550 N
Pinceta z vitko konico, zakrivljena, 150 mm, oblika 22b Material N	727600 N
Klešče za finomehanike, kromiraneploščata-okrogla Celotna dolžina 125 mm	716100 125
Ploščati urarski izvijač Širina konice b 2,3 mm	669005 2,3
Ploščati urarski izvijač Širina konice b 1,5 mm	669005 1,5
Ploščati urarski izvijač Širina konice b 1 mm	669005 1