




Garnitura nasadnih ključev, v celoti izolirani, Število orodij: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954532 7
GTIN	2050002004344
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954532: 1 kos

Garnitura nasadnih ključev WIHA art. 622500, vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 kos

Tehnični opis

Globina	500 mm
Število orodij	7
Število orodij	7
Širina	200 mm
Širina v G	8
Masa	0,909 kg
Globina v G	20
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20

Vrsta izdelka

Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 13 mm

622500 13

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 5,5 mm

622500 5,5

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 10 mm

622500 10

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 7 mm

622500 7

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954532

952001 954532

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 9 mm

622500 9

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 6 mm

622500 6

Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 8 mm

622500 8