


Garant

Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski, Število orodij: 24



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 953707 24 |
| GTIN | 4062406157128 |
| Razred artikla | 91A |

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953707: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 637125, vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT art. 635025, vel. 3/8: 1 kos

Podaljšek GARANT art. 635429, vel. 75; 125: po 1 kos

T-ročaj GARANT art. 635729 vel. 200: 1 kos

Kardanski zglob GARANT art. 636229, vel. 3/8: 1 kos

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------|
| Širina v G | 8 |
| Masa | 1,318 kg |
| Globina | 250 mm |
| Število orodij | 24 |
| Globina v G | 10 |
| Širina | 200 mm |
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm |
| Stopnja napoljenosti enega predala v G | 8×10 |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3 mm | 637629 3 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 14 mm | 637125 14 |
| Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8 | 635025 3/8 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 15 mm | 637125 15 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 13 mm | 637125 13 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 11 mm | 637125 11 |
| Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8 | 636229 3/8 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm | 637629 6 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 19 mm | 637125 19 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 16 mm | 637125 16 |

| | |
|---|---------------|
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 8 mm | 637125 8 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 9 mm | 637125 9 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm | 637629 4 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm | 635429 75 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 10 mm | 637125 10 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 12 mm | 637125 12 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 7 mm | 637125 7 |
| T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm | 635729 200 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 17 mm | 637125 17 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 18 mm | 637125 18 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm | 637629 7 |
| Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953707 | 952001 953707 |
| Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm | 635429 125 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm | 637629 5 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm | 637629 10 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm | 637629 8 |