

Garant**Garnitura momentnih ključev 60 Nm 3/8-colski, Število orodij: 22****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953961 22
GTIN	4062406157364
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953961: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 637125, vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 637629, vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kos

Podaljšek GARANT art. 635429, vel. 75; 125; 240: po 1 kos

Momentni ključ z dvosmerno ragljo GARANT art. 656050, vel. 60: 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	20
Število orodij	22
Širina	200 mm
Širina v G	8
Število orodij	22
Globina	500 mm
Masa	1,632 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 11 mm	637125 11
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 60 Nm	656050 60
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 19 mm	637125 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637629 6
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635429 75
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 16 mm	637125 16
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635429 240
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953961	952001 953961
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3 mm	637629 3
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637629 5
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 13 mm	637125 13
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 15 mm	637125 15
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 18 mm	637125 18
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive Zev ključa 14 mm	637125 14
	637125 9

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 9 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm

637629 8

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm

637629 10

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 17 mm

637125 17

Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm

635429 125

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 12 mm

637125 12

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 8 mm

637125 8

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colskiSurface Drive Zev ključa 10 mm

637125 10

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm

637629 4