

**Garant****Garniture klešč, Število orodij: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955230 4
GTIN	4062406158347
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955230: 1 kos  
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos  
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos  
Polokrogle klešče GARANT art. 713040 vel. 200: 1 kos  
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos

**Tehnični opis**

Globina	176 mm
Število orodij	4
Širina	383 mm
Izvedba	S kleščami
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	176 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

---

**Pribor**

Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706000 250
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713040 200
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706001 250
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955230	952001 955230