



## Garnitura za urejanje orodja za 2 predala, Tip: H1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955061 H1
GTIN	4062406158460
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

#### Primerno za :

**Delavniški vozički GARANT** z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra **20G × 16G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Delavniški vozički art. 914520–914582.

#### Obseg dobave:

Garnitura dvostranskih viličastih ključev art. 952435 vel. 19: 1 kos

Garnitura izvijačev art. 953444 vel. 11: 1 kos

Garnitura klešč art. 954207 vel. 5: 1 kos

Garnitura nasadnih ključev art. 953704 vel. 20: 1 kos

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik art. 953147 vel. 17: 1 kos

Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček

### Tehnični opis

Izvedba	Za predal delavniškega vozička
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
Primerno za delavniško pohištvo	Delavniški voziček
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarezne 1	668401 1
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953444	952001 953444
Garnitura obročno viličastih ključev Število ključev 19	613960 19
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 10 mm	660701 10
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953147	952001 953147
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 8 mm	660701 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
Polokrogle klešče, ravne, svetle Celotna dolžina 200 mm	713200 200
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955110	952001 955110
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik nikljani Število izvijačev 9	627225 9
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 4 mm	631720 4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150
	631720 6

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 6 mm

Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 3

668401 3

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954207

952001 954207

Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 2,5 mm

660701 2,5

Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 300 mm

706151 300

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm

631020 13

Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm

660701 3,5

Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm

660701 5,5

Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 2

668401 2

Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 0

668401 0

Mikrometer Merilno območje 0-25 mm

420402 0-25

T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm

633029 116

Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4

632090 1/4

Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 7 mm

660701 7

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm

631020 12

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm

631020 5,5

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm

631020 7

Natični ročaj z držalom Multicraft, 1/4-colski

632835

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm

631020 11

Stranske ščipalne klešče, svetle Celotna dolžina 160 mm

725250 160

Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 180 mm

703000 180

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 3 mm

631720 3

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm

631020 10

412680 150

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom  
Merilno območje 150 mm

Pisala za trajno označevanje Barva za pisanje B	085130 B
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem	632300
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953704	952001 953704
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 5 mm	631720 5
Garnitura ključev Torx® z okroglo glavo Število izvijačev 8	624921 8
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle Celotna dolžina 200 mm	713600 200
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 150	632840 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952435	952001 952435
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3 mm	660701 3
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 1 m	466200 1
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 300 mm	706150 300