



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski, Število orodij: 24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953710 24
GTIN	4062406157159
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953710: 1 kos

6-kotni nasadni ključ HOLEX art. 637220, vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 637620, vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kos

Dvostranska raglja HOLEX art. 635090, vel. 3/8: 1 kos

Podaljšek HOLEX art. 635420, vel. 75; 125: po 1 kos

T-ročaj HOLEX art. 635720 vel. 200: 1 kos

Kardanski zglob HOLEX art. 636220, vel. 3/8: 1 kos

Tehnični opis

Širina	200 mm
Širina v G	8
Število orodij	24
Globina v G	10
Globina	250 mm
Masa	1,384 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637620 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637620 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637620 10
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 19 mm	637220 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637620 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637620 8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm	635420 125
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635420 75
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953710	952001 953710
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 13 mm	637220 13

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 9 mm	637220 9
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 15 mm	637220 15
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 12 mm	637220 12
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 7 mm	637220 7
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635720 200
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636220 3/8
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 14 mm	637220 14
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 10 mm	637220 10
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8	635090 3/8
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 18 mm	637220 18
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11 mm	637220 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3 mm	637620 3
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 17 mm	637220 17
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637220 16
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 8 mm	637220 8