

Garant

Garnitura kladiv, Število orodij: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955235 2
GTIN	4062406186159
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955235: 1 kos
 Kladivo iz umetne mase brez odboja GARANT, art. 754750, vel. 40: 1 kos
 Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 500: 1 kos
 Za globino police za orodje: 176 mm
 Širina: 383 mm
 Globina: 176 mm

Tehnični opis

Širina	383 mm
Število orodij	2
Globina	176 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	176 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene z udarnim orodjem

Pribor

Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev
ročaj Ø glave kladiva 40 mm

754750 40

Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa
brez ročaja 500 g

750110 500

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za
garnituro vložkov iz trde pene 955235

952001 955235