

## Garnitura škarij, Število orodij: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954883 5
GTIN	2050002004498
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954883: 1 kos  
Kombinirane škarje GARANT art. 763030, vel. 205: 1 kos  
Kombinirane škarje GARANT art. 763040, vel. 205: 1 kos  
Škarje za pločevino Ideal art. 766000 vel. 260: 1 kos  
Škarje za električarje GARANT art. 768850, vel. 140: 1 kos  
Delovne škarje GARANT art. 769240, vel. 210: 1 kos

### Tehnični opis

Globina v G	20
Širina v G	8
Število orodij	5
Globina	500 mm
Širina	200 mm
Masa	1,3 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766000 260
Škarje za električarje z dvokomponentnimi ročaji in rezilom za žico Celotna dolžina 140 mm	768850 140
Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročaji zakrivljene, nastavitev kota odpiranja Celotna dolžina 205 mm	763040 205
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954883	952001 954883
Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročaji ravne, nastavitev kota odpiranja Celotna dolžina 205 mm	763030 205
Delovne škarje s prevleko iz titana Celotna dolžina 210 mm	769240 210