


Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 25/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Razred artikla	250

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M12
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing rezila D_c	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Kot rampe α_{maks}	1,05 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------