


Garant**Garnitura klešč, v celoti izolirane, Število orodij: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954537 5
GTIN	4062406157760
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954537: 1 kos
Kombinirane klešče iz vanadija GARANT art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene, art. 713710, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 725310, vel. 160: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije GARANT art. 728755, vel. 160: 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	20
Število orodij	5
Širina	200 mm
Globina	500 mm
Število orodij	5
Širina v G	8
Izvedba	Z VDE-orodjem, v celoti izolirano

Masa	1,433 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Polokrogle klešče, zakrivljeneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713710 200
Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725310 160
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 180 mm	701710 180
Klešče za snemanje izolacije, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	728755 160
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954537	952001 954537
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713310 200