


Garant**Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče zunanji varnostni obroči,
Število orodij: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954220 8
GTIN	4062406157616
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954220: 1 kos

Precizne klešče za varnostne obroče GARANT art. 719870 vel. A0; A1; A2; A3; A01; A11; A21; A31: po 1 kos

Tehnični opis

Širina	200 mm
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	8
Število orodij	8

Izvedba	S kleščami
Masa	1,379 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delnaza zunanje varnostne obroče Število klešč 4	700142 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954220	952001 954220
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delnaza zunanje varnostne obroče Število klešč 4	700147 4