

Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955110 5
GTIN	2050002004566
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955110: 1 kos
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. B: 1 kos
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412680 vel. 150: 1 kos
Mikrometer GARANT art. 420402, vel. 0–25: 1 kos
Zložljiv meter iz umetne mase art. 466200, vel. 1: 1 kos
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos

Tehnični opis

Globina	115 mm
Širina	383 mm
Izvedba	Z merilnim orodjem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	115 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420402 0-25
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 1 m	466200 1
Pisala za trajno označevanje Barva za pisanje B	085130 B
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955110	952001 955110
Digitalno pomično meriloIP54 s podatkovnim izhodom Merilno območje 150 mm	412680 150