

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOGU 030310 ER-GM
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,6 mm
Radij rezila	1 mm
Zvrst	PR1535
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 1,9 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		