

Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev, Število orodij: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955240 11
GTIN	2050002004634
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955240: 1 kos
Ploščati sekač 200 mm art. 740500 vel. 200: 1 kos
Križni sekač 200 mm art. 740600 vel. 200: 1 kos
Prebijač art. 745500, vel. 3; 4: po 1 kos
Izbijač art. 747000, vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kos
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 300: 1 kos

Tehnični opis

Globina	176 mm
Število orodij	11
Širina	383 mm
Izvedba	Z udarnim orodjem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	176 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 6 mm	747000 6
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 8 mm	747000 8
Ploščati sekač Celotna dolžina 200 mm	740500 200
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 4 mm	747000 4
Križni sekač Celotna dolžina 200 mm	740600 200
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 5 mm	747000 5
Prebijačtežka izvedba Ø konice 4 mm	745500 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955240	952001 955240
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 2 mm	747000 2
Prebijačtežka izvedba Ø konice 3 mm	745500 3
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 3 mm	747000 3