


Garant**Garniture klešč, Število orodij: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954171 4
GTIN	4062406157425
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954171: 1 kos

Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 160: 1 kos

Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 180: 1 kos

Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 160: 1 kos

Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 140: 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	4
Širina v G	8
Globina	250 mm
Globina v G	10
Širina	200 mm

Izvedba	S kleščami
Masa	0,839 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954171	952001 954171
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	700940 160
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 180 mm	706001 180
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 140 mm	724840 140
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	713040 160