


**Garant****Garniture klešč, Število orodij: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954295 5
GTIN	4062406157654
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 10 G oz. 250 × 250 mm) ali 1/2 (10 G × 20 G oz. 250 × 500 mm) uporabne površine predala.

**Primerno za:**

Novi delavniški vozički GARANT GridLine z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 20 G oziroma 500 × 500 mm (Š × G).

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954295: 1 kos

Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos

Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos

Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 200: 1 kos

Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene, art. 713440, vel. 200: 1 kos

Štranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos

**Tehnični opis**

Število orodij	5
Širina v G	10
Širina	250 mm

Globina v G	20
Globina	500 mm
Masa	1,553 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713040 200
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954295	952001 954295
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706000 250
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713440 200
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706001 250