


Garant**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, Število orodij: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955115 8
GTIN	4062406157920
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955115: 1 kos

Dvostranski viličasti ključ GARANT art. 610600 vel. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: po 1 kos

Tehnični opis

Širina	383 mm
Globina	115 mm
Izvedba	Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	115 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610700 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610700 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610600 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610600 10X11
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955115	952001 955115
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 4X5 mm	610600 4X5
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610600 6X7
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610700 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610600 18X19