



## Garnitura klešč, v celoti izolirane, Število orodij: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954539 5
GTIN	4062406157821
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954539: 1 kos  
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 701852 vel. 180: 1 kos  
Klešče papiga HOLEX art. 705746 vel. 250: 1 kos  
Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713351 vel. 200: 1 kos  
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725351 vel. 160: 1 kos  
Klešče za snemanje izolacije HOLEX art. 728761 vel. 160: 1 kos

### Tehnični opis

Širina v G	8
Globina	500 mm
Število orodij	5
Število orodij	5
Širina	200 mm
Globina v G	20
Izvedba	Z VDE-orodjem, v celoti izolirano

Masa	1,513 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Klešče za snemanje izolacije VDE izolirane Celotna dolžina 160 mm	728761 160
Polokrogle klešče, ravne VDE izolirane Celotna dolžina 200 mm	713351 200
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954539	952001 954539
Klešče papigaročaja VDE izolirana Celotna dolžina 250 mm	705746 250
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla VDE izolirane Celotna dolžina 180 mm	701852 180
Stranske ščipalne klešče VDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725351 160