

## Zarisovanje in žaganje, Število orodij: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954895 8
GTIN	2050002004511
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954895: 1 kos  
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. B: 1 kos  
Kotnik z naslonom HOLEX art. 452600 vel. 300 x 175: 1 kos  
Kotomer HOLEX art. 453000, vel. 120 x 150: 1 kos  
Ravna zarisovalna igla PB art. 458760 vel. HM: 1 kos  
Precizen jekleni meter HOLEX art. 461600, vel. 300: 1 kos  
Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 kos  
Lok ročne žage za kovine GARANT art. 580400: 1 kos  
List za ročno žago GARANT art. 582500 (1 PE = 10 kosov): 1 kos

### Tehnični opis

Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	10
Širina	250 mm
Število orodij	8

Izvedba	Z garnituro orodja
Masa	2,476 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Precizni jekleni meternerjaven, mat Dolžina 300 mm	461600 300
Lok ročne žage za kovinoz bimetalnim listom GARANT, progresivno ozobje, 18–32 zob	580400
Enostranski list za ročno žagobimetalni, progresivno ozobje	582500
Pisala za trajno označevanje Barva za pisanje B	085130 B
Kotnik z naslonomtočnost 2 Dolžina krakov 300X175 mm	452600 300X175
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954895	952001 954895
Kotomer z odprtim lokom Ø stopinjskega loka × dolžina krakov 120X150 mm	453000 120X150
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine, zaponko in zaščitno kapo Tip	458760