


Garant**Garniture klešč, Število orodij: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954201 5
GTIN	4062406157456
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 200: 1 kos
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos
Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954201: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene, art. 713440, vel. 200: 1 kos

Tehnični opis

Širina v G	8
Število orodij	5
Širina	200 mm

Globina	500 mm
Globina v G	20
Izvedba	S kleščami
Masa	1,522 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706000 250
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713040 200
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706001 250
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954201	952001 954201
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713440 200