

**Zarisovanje, vrtanje, posnemanje zarobka, Število orodij: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955255 5
GTIN	4062406158408
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955255: 1 kos  
Garnitura spiralnih svedrov HSS GARANT art. 115120, vel. 1–13: 1 kos  
Ročno grezilo 90° GARANT art. 150400, vel. 12,4: 1 kos  
Zarisovalna igla HM št. 458760 vel. HM: 1 kos  
Delavniško ravnilo GARANT art. 461170 vel. 300: 1 kos  
Točkalo posebne kakovosti art. 748900, vel. 120/10: 1 kos

**Tehnični opis**

Širina	383 mm
Globina	176 mm
Število orodij	5
Izvedba	Z garnituro orodja
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Za globino police za orodje	176 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Ročno grezilo 90° Zunanji Ø 12,4 mm	150400 12,4
Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/10 mm	748900 120/10
Kotnik z naslonom, z dvostranskim merilom Dolžina 300 mm	461170 300
Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti Tip 1-13	115120 1-13
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955255	952001 955255
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine, zaponko in zaščitno kapo Tip	458760