

Garnitura cevnih ključev, Število orodij: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954204 5
GTIN	2050002004306
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954204: 1 kos

Univerzalne grip klešče HOLEX art. 708005 vel. 225: 1 kos

Dolgočeljustne grip klešče HOLEX art. 708401 vel. 175: 1 kos

Cevne klešče GARANT art. 813501, vel. 250: 1 kos

Viličasti ključ s polžem HOLEX art. 814001, vel. 100; 200: po 1 kos

Tehnični opis

Širina	200 mm
Globina v G	20
Število orodij	5
Širina v G	8
Globina	500 mm

Izvedba	S kleščami
Masa	1,614 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Viličasti ključi s polžem Celotna dolžina 200 mm	814001 200
Dolgočeljustne grip klešče Celotna dolžina 175 mm	708401 175
Viličasti ključi s polžem Celotna dolžina 100 mm	814001 100
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954204	952001 954204
Univerzalne grip klešče, ovalna čeljust Celotna dolžina 225 mm	708005 225
Cevne klešče Celotna dolžina 250 mm	813501 250
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja Celotna dolžina 200 mm	813960 200
Dolgočeljustne grip klešče Celotna dolžina 175 mm	708400 175