

## Garnitura stiskalnih klešč/noža za kable, Število orodij: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954389 2
GTIN	2050002004320
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954389: 1 kos

Stiskalne klešče HOLEX art. 729720, vel. 61S: 1 kos

Nož za kable KNIPEX art. 844410: 1 kos

### Tehnični opis

Število orodij	2
Globina v G	10
Širina	200 mm
Število orodij	2
Globina	250 mm
Širina v G	8
Izvedba	Za obdelavo kablov

Višina	75 mm
Masa	0,767 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954389	952001 954389
Stiskalne klešče Tip 6IS	729720 6IS
Nož za kable, fiksenv celoti VDE izolirane	844410