

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953747 30
GTIN	4062406157234
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953747: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642325, vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 643229, vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT art. 640025, vel. 1/2: 1 kos

Podaljšek GARANT art. 641029, vel. 75; 125; 250: po 1 kos

T-ročaj GARANT art. 641329 vel. 295: 1 kos

Kardanski zglob GARANT art. 641629, vel. 1/2: 1 kos

Tehnični opis

Globina	500 mm
Število orodij	30

Število orodij	30
Širina v G	8
Globina v G	20
Širina	200 mm
Masa	3,891 kg
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napoljenosti enega predala v G	8x20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642325 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640025 1/2
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642325 13
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642325 11
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642325 10
	643229 5

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 22 mm

642325 22

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 12 mm

642325 12

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 17 mm

642325 17

T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm

641329 295

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 18 mm

642325 18

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953747

952001 953747

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 14 mm

642325 14

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 21 mm

642325 21

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm

643229 10

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 8 mm

642325 8

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm

643229 4

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm

643229 6

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 27 mm

642325 27

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 15 mm

642325 15

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm

643229 14

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 30 mm

642325 30

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 16 mm

642325 16

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 24 mm

642325 24

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 32 mm

642325 32

Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip

640025