

**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221974 GG
GTIN	4960664741625
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 1 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOGU 030310 ER-GM
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,6 mm
Radij rezila	1 mm
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,2 - 1,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		