



Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953751 30
GTIN	4062406157265
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953751: 1 kos

12-kotni nasadni ključ HOLEX art. 642120, vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 643220, vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Dvostranska raglja HOLEX art. 640190, vel. 1/2: 1 kos

Podaljšek HOLEX art. 641020, vel. 75; 125; 250: po 1 kos

T-ročaj HOLEX art. 641320 vel. 295: 1 kos

Kardanski zglob HOLEX art. 641620, vel. 1/2: 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	20
Masa	4,046 kg

Globina	500 mm
Število orodij	30
Širina v G	8
Širina	200 mm
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala	HSK-A 100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643220 6
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642120 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642120 27
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643220 8
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642120 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642120 18
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642120 24
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642120 10
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642120 15
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642120 22

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642120 13
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643220 5
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953751	952001 953751
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641020 75
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642120 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642120 11
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642120 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642120 30
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643220 4
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem	640220
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642120 17
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643220 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642120 21
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643220 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642120 16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642120 32
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643220 10