


LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Tip: ST1400

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	LOGU 030310 ER-GM
Tip	ST1400
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,6 mm
Radij rezila	1 mm
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,2 - 1,5 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		