



Digitalno pomično merilo ABS + garnitura pribora, Merilno območje: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412815 150
GTIN	4062406156497
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Garnitura iz digitalnega pomičnega merila in pribora.

- **Digitalno pomično merilo z absolutnim merilom, nastavljanje ničle ni potrebno. Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane. Z robustnim kovinskim ohišjem.**
- **Garnitura pribora za digitalna pomična merila – omogoča merjenje zarez, utorov in razmakov med izvrtinami.**

Obseg dobave:

1× digitalno pomično merilo art. 412821 vel. 150.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

1× garnitura pribora art. 412747 vel. 3,5 **vsebuje:**

2 para nosilcev merilnih nastavkov, kratkih in dolgih,

3 pare merilnih nastavkov z merilno ploščico \varnothing 6 mm, \varnothing 10 mm, \varnothing 12,5 mm,

2 para merilnih nastavkov z merilnim konusom \varnothing 9 mm, 60° in \varnothing 12 mm, 60°,

1 par merilnih nastavkov z merilnim valjem \varnothing 1,5 × 9 mm,

1× vzmetni sistem za konstantno merilno silo,

1× kotni ključ,

1× mostič za merjenje globine 75 mm.

Vključno s stabilno škatlo iz umetne mase.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavev ničelne točke

Odčitavanje	0,0005 col
Dolžina konic	40 mm
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Merilna površina	fino lepano
Z globinskim omejevalnikom	da
Preklop odčitavanja	mm/cole
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Mostiček za merjenje globine	412710
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Garnitura pribora za pomična merila maksimalna debelina kljuna 3,5 mm	412747 3,5

Digitalno pomično meriloABS Merilno območje 150 mm	412821 150
Vijak za držalo za merilnik globine	412236