

Garant**Delavniški voziček vklj. z univerzalno garnituro orodja. 174-delno za 4 predale, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	689000 1
GTIN	4062406158927
Razred artikla	61H

Opis**Izvedba:**

Kompaktni delavniški voziček nove serije GridLine s 7 predali, 4 predale je mogoče opremiti s priloženim kakovostnim profesionalnim orodjem. Vsebuje naslednje: vijačni ključi, nasadni ključi 1/2 palca, izvijači, kleščice, kladiva, pile, udarna orodja, vijačni nastavki, kotni izvijači in dodatni artikli. Preostale 3 predale je mogoče opremiti po individualnih željah. Univerzalna garnitura orodja v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu v delavniškem vozičku.

Predal delavniškega vozička se sprostí s pomočjo centralne ročice, ki je vgrajena v ročaju.

Na predal z višino 75 mm je priložena po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75, na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125. Odlagalno polico je mogoče po potrebi zamenjati z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa).

Izvedba delavniškega vozička:

- **Obsežno. Praktično. Polica iz X-ABS, odporna proti praskam, nedrseča in prijazna do površin.**
- **Sistematično. Z razdelbo. 7 predalov nudi prostor za najrazličnejše orodje.**
- **Optično. Močno. Dvobarvno prašno barvanje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016.**

- **Mobilno. Stabilno. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje z zavoro za zanesljiv, miren tek in stabilno postavitvev.**

Obseg dobave:

Delavniški voziček: 1 kos, art. 914540 vel. 7

Garnitura viličasto obročnih ključev, 19-delna: 1 kos, art. 952428 vel. 19

Garnitura ploščatih izvijačev in izvijačev Phillips, 13-delna: 1 kos art. 953432 vel. 13

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, 30-delna: 1 kos, art. 953747 vel. 30

Garnitura kladiv, 3-delna: Po 1 kos art. 750110, vel. 300; 500

1 kos art. 752520 vel. 40G

Garnitura klešč, 5-delna: 1 kos, art. 954201 vel. 5

Garnitura pil, 5-delna: 1 kos, art. 517411 vel. 200

Garnitura izvijačev za profil Torx® in za notranji 6-kotnik, 22-delna: 1 kos, art. 953141 vel. 22

Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev, 10-delna: 1 kos, art. 954652 vel. 10

Garnitura delavniškega pribora, 63-delna: 1 kos art. 676040

1 kos art. 845020

1 kos art. 763030 vel. 205

Garnitura merilnega orodja, 4-delna: 1 kos art. 410100 vel. 150

1 kos art. 461900 vel. 3

1 kos art. 466200 vel. 2

1 kos art. 081505 vel. 125

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Druge sisteme za urejanje orodja za delavniški voziček najdete od art. 952048 naprej.

Pošiljanje opremljenega delavniškega vozička art. 689000 vel. 1 je možno samo znotraj EU.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina	800 mm
Število predalov	7
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina	500 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	20×16

Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Opremljenost	opremljena
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

LED žepna svetilka z baterijami Tip 130 mm	081505 130
Garnitura vijačnih nastavkov 61-delna	676040
LED žepna svetilka z baterijami Tip 125 mm	081505 125
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Tračni meter Dolžina 3 m	461900 3
Garnitura izvijačev Število orodij 13	953431 13
Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 5-delna, v rolo-torbicikovinski Dolžina brez nasadila 200 mm	517411 200
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19	952428 19
Garniture klešč Število orodij 5	954201 5
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki Ø ohišja/material 40G mm	752520 40G
Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev Število orodij 10	954652 10
Ključ za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 22	953141 22

Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30	953747 30
Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročajiravne, nastavitev kota odpiranja Celotna dolžina 205 mm	763030 205
Delavniški vozičekz v celoti izvlečljivimi predali Število predalov 7	914540 7
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 8 mm	747000 8
Ploščati sekač Celotna dolžina 200 mm	740500 200
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 3,5 mm	660030 3,5
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642325 13
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643229 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953431	952001 953431
Klešče papiga, s fino regulacijo zeva, črne barve Celotna dolžina 250 mm	706001 250
Križni sekač Celotna dolžina 200 mm	740600 200
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642325 22
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642325 27
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 4 mm	660030 4

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 2,5 mm	660030 2,5
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642325 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 5 mm	747000 5
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952428	952001 952428
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713440 200
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642325 12
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180
Prebijačtežka izvedba Ø konice 4 mm	745500 4
Prebijačtežka izvedba Ø konice 3 mm	745500 3
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642325 32
Podaljsek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 3	667690 3
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 6,5 mm	660030 6,5
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642325 30
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667690 1
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 2 mm	747000 2
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642325 11
	642325 21

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 21 mm

Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2 641629 1/2

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954201 952001 954201

Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2 640025 1/2

Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 0 667690 0

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953747 952001 953747

Garnitura ključev Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® Število izvijačev 13 625025 13

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9 627132 9

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 10 mm 660030 10

Garnitura obročno viličastih ključev Število ključev 19 613610 19

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 24 mm 642325 24

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm 660030 5,5

Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 6 mm 747000 6

Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 3 mm 747000 3

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm 641029 75

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 8 mm 660030 8

T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm 641329 295

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953141 952001 953141

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm 643229 5

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 19 mm 642325 19

952001 954652

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954652

Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713040 200
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 4 mm	747000 4
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642325 17
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642325 15
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642325 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 00	667690 00
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642325 10
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 2 mm	660030 2
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642325 18
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642325 14
Puša ključavnice za GridLine Tip VA21	914227 VA21
Garnitura izvijačev Število orodij 13	953432 13