

## Garnitura orodja za vaje, 43-delna, za industrijske mehanike z zložljivim zabojem, Število orodij: 43



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680264 43
GTIN	2050002003569
Razred artikla	66H

### Opis

#### Obseg dobave:

Magnetno držalo: 3 kosi art. 085915 vel. 20  
 Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150  
 Kotnik z naslonom: 1 kos art. 452600 vel. 100 × 70  
 Precizno koničasto šestilo: 1 kos art. 457000 vel. 150  
 Zarisovalna igla, ravna: 1 kos, art. 458500  
 Jekleni meter: 1 kos art. 461805 vel. 300  
 Tračni meter **GARANT**: 1 kos art. 462210 vel. 2  
 Ploščata pila, nasek 1: Po 1 kos art. 510100 vel. 150; 250  
 Ploščata pila **DICK**, nasek 3: Po 1 kos art. 510300 vel. 150; 250  
 Trikotna pila **DICK**, nasek 1: 1 kos art. 511100 vel. 250  
 Trikotna pila **DICK**, nasek 3: 1 kos art. 511300 vel. 200  
 Štirikotna pila **DICK**, nasek 1: 1 kos art. 512100 vel. 250  
 Štirikotna pila **DICK**, nasek 3: 1 kos art. 512300 vel. 150  
 Okrogla pila **DICK**, nasek 1: 1 kos art. 514100 vel. 250  
 Okrogla pila **DICK**, nasek 3: 1 kos art. 514300 vel. 200  
 Ročaj za pilo iz trdega lesa: 2 kosa art. 519400 vel. 100, 5 kosov vel. 120 in 3 kosi vel. 140  
 Ščetka za pile: 1 kos art. 576000 vel. 115 × 40  
 Ploščati izvijač **GARANT**: 1 kos art. 660030 vel. 5,5

Ploščati sekač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 740900 vel. 150  
 Prebijač **PB Swiss Tools**: Po 1 kos art. 745300 vel. 3; 6  
 Točkalo **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 748900 vel. 120  
 Ključavničarsko kladivo **GARANT**: 1 kos art. 750110 vel. 500  
 Trikotno strgalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 836010 vel. 200  
 Ploščato strgalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 837020 vel. 250  
**GARANT** Čeljusti za primež (par): 1 kos art. 967711 vel. 125  
 Delavniško ročno omelo: 1 kos art. 087553 vel. 280  
 Komfortna zaščitna očala **uvex®**, prozorna: 1 kos art. 096504 vel. CLEAR  
 Zaščita sluha: 1 kos art. 097795 vel. STEEL  
 Usnjene delovne rokavice (par): 1 kos art. 094055 vel. 10  
 Zložljivi zaboji: 1 kos art. 693450 vel. 42

**Napotek:****Pri dobavi neopremljeno.****Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

**Pribor**

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem Ø 20 mm	085915 20
Komfortna zaščitna očala uvex pheos cx2 Barva stekel CLEAR	096504 CLEAR
Ploščata pila Dolžina brez nasadila 250 mm	510100 250
Trikotno strgalo Dolžina rezila 200 mm	836010 200
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 125 mm	967711 125
Ploščata pila Dolžina brez nasadila 250 mm	510300 250
Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/12 mm	748900 120/12
Ploščata pila Dolžina brez nasadila 150 mm	510100 150
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, z merilom na zadnji strani Celotna dolžina 300 mm	461805 300
Ploščati sekač Celotna dolžina 150 mm	740900 150

Vzmetno koničasto šestilo Dolžina L 150 mm	457000 150
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Prebijači, posebna kakovost kromirane Ø konice 3 mm	745300 3
Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/10 mm	748900 120/10
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500
Ploščata pila Dolžina brez nasadila 150 mm	510300 150
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660030 5,5
Delovne rokavice, par Goveje usnje Velikost rokavic 10	094055 10
Kotnik z naslonom točnost 2 Dolžina krakov 100X70 mm	452600 100X70
Prebijači, posebna kakovost kromirane Ø konice 6 mm	745300 6
Zaščitna očala Barva stekel CLEAR	096807 CLEAR
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm	519400 120
Kvadratna pila Dolžina brez nasadila 150 mm	512300 150
Zaščitna očala Barva stekel CLEAR	096804 CLEAR
Ravna zarisovalna igla	458500
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Trikotna pila Dolžina brez nasadila 250 mm	511100 250
Kvadratna pila Dolžina brez nasadila 250 mm	512100 250
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2 m	462210 2
Delavniško ročno omelo Poly-Kokos® Dolžina 280 mm	087553 280
Zaščitne slušalke Tip STEEL	097795 STEEL
Okrogla pila Dolžina brez nasadila 250 mm	514100 250
Zložljivi zaboj iz polipropilena Prostornina 42 l	693450 42
Okrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	514300 200
Zaščitne slušalke Bilsom® Viking® Tip	097763
Ploščato strgalo Dolžina rezila 250 mm	837020 250

Trikotna pila Dolžina brez nasadila 200 mm	511300 200
Vzmetno koničasto šestilo Dolžina L 150 mm	457005 150