



## Akumulatorski udarni vrtni vijačniki ONE-KEY™, Tip: M18OPD2-5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  - Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
  - Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  - Kovinska hitrovpeljna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
  - Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  - LED osvetlitev delovnega območja.
  - Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  - Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
- FUEL™ ONE-KEY™ – najnovejša generacija naprav FUEL™ z vgrajeno tehnologijo Bluetooth- za individualno konfiguracijo, spletno urejanje zalog in sporočanje naprav.

Vrhunski model FUEL™ z velikim vrtilnim momentom.

#### Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 – 073816, 073827 in 073840.

Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

## Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Masa	2,2 kg
Vpenjalno območje hitrovpjenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Maksimalni vrtilni moment	135 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	1,33 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	13,2 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Povezava na aplikacijo	OneKey
Tipična uporaba	Heavy Duty
Izvedba motorja	FUEL™
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	M18ONEPD2-502X
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	89 mm
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrталni vijačniki

---

**Pribor**

Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja MHB55	073809 MHB55
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C