

**SNMG 120408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PH
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Zvrst	CA515
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje