

**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Lomilec odrezkov	WQ
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje