


CNMG 120412 Wiper, Zvrst: CA515

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 Wiper CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: WQ

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 430 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	WQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Radij rezila	1,2 mm

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje